


WLS1211WG



## Η.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

#### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 51,50 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 31 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Διατομή αγωγού 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Με στήριξη με νύχι Ναι

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες  
Τοποθέτηση με νύχια

Τύπος σύνδεσης USB SCHUKO

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Προεξοπλισμένο με Κανένα

#### Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

#### Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

#### Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα	Όχι
--------------	-----

#### Κείμενο

Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Καλωδίωση	Δυνατότητα διαμερούς διασυρμάτωσης
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Επιγραφή	Χωρίς πεδίο επιγραφής
Είδος	Μεταβλητή εγκατάσταση σε βήματα 45°

#### Κατάλληλο για

Serie R.classic

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι