



WWS7311PW

**IP44 Płytką czołowa do gn. z uz. z pokrywą biały**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Osłona centralna

**Materiały**

Kolor Biały  
Kod RAL 9010  
Wykończenie powierzchni Połysk  
Materiał Tworzywo duroplastyczne  
Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 65 mm  
Szerokość 65 mm  
Głębokość 35 mm

**Pojemność**

Liczba modułów 0

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Bez

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Sprzęt**

Przeziernik / kontrolka Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20  
Odporność na uderzenie IK IK02

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

**Dodatkowe informacje**

Montaż Do mocowania śrubowego

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Osłona centralna

**Odpowiednie do**

wg UP IP44-Range

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak  
Zgodny z REACH - bez SVHC Tak  
Zgodność z RoHS Tak