



WTS7500BG

Enjol. p. prise d. cour., posit. mont. variable, prot. renf., 1930/Glas, marron

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Obturbateur

**Matières**

Couleur Noir  
Code RAL 9005  
Finition de la surface Brillant  
Matière Duroplastique  
Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 50 mm  
Largeur 50 mm  
Profondeur 25 mm

**Capacité**

Nombre de modules 0

**Raccordement**

Type de connexion / prise Broche de mise à la terre

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - +35 °C

**Textes**

Mode d'installation Pour fixation par vis

**Identification**

r Disposition d'assemblage Obturbateur

**Adapté à**

Berker Serie 1930 / Verre

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
Conformité REACH Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui