



WLS1863WG



WCD penaarde met controle-led, R.1/R.3/R.8, polarwit

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 250 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit
RAL-kleur 9010
Afwerking oppervlakte Glanzend
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Afmetingen

Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
Diepte 42 mm
Aantal eenheden 1
Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm
Inbouwdiepte 32 mm

Aansluiting

Type connector/stekker Schroefaansluiting
Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging Ja
Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk Nee
Met klapdeksel Nee
Met ronde aardingspen Ja
Met signaallamp Nee
Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee
Uitgerust met Geen

Deksel, deur

Type deur Zonder deksel

Capaciteit

Aantal modules 1

Bediening en signalisatie

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd controlelampje
---	-----------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Bedrading mogelijk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Geschikt voor

Serie berker R.classic

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja