



WTS7200BG

Pezzo centrale ricambio presa schuko Serie 1930/Glas nero lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

Materiali

| | |
|---|--------------|
| Colore | Nero |
| Codice RAL | 9005 |
| Finitura superficiale | Lucido |
| Materiale | Plastica |
| Trattamento | Non trattato |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 % |

Serie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza | 45 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 22 mm |
| Numero di unità | 1 |
| Profondità delle scatole da incasso | 0 mm |
| Profondità di installazione | 0 mm |

Connessione

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo di connettore | Senza |
| Sezione del cavo | 1,0 - 2,5 mm ² |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

Connettività

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di connessione | Senza |
| Con montaggio ad artiglio | No |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
| Tipo di connettore/spina USB | SCHUKO |

Equipaggiamento

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tipo di connettore/spina presa | SCHUKO |
| Inserto centrale ruotato | No |
| Con coperchio a cerniera | No |
| Con spinotto di protezione rotondo | No |
| Con lampada di segnalazione | No |
| Con serratura | No |

Acessori

| | |
|----------------------|---------|
| Con portaetichetta | No |
| Pre-equipaggiato con | nessuno |

Porta / coperchio

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tipo di coperchio | Senza coperchio |
|-------------------|-----------------|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Protezione

| | |
|--|------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | No |
| Resistenza agli urti IK | IK02 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale | No |

Identificazione

| | |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

Testo

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Custodia | Piastra centrale |
| Cablaggio | Possibilità di cablaggio passante |
| Protezione | nessuno |
| Tipo di connessione | Con collegamenti a vite |

Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |