




WLS1463BG



Presa SCHUKO con LED di controllo R.Classic nero lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	40 mm
Profondità di installazione	32 mm

Connezzione

Tipo di connettore	Terminale a vite
Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm ²

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Sì
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	Sì
Pre-equipaggiato con	nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Senza coperchio
-------------------	-----------------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di controllo operativa integrata
--	---------------------------------------

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	Sì

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

R.x / SERIE R.CLASSIC

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì