



WTD9131BG

PI rec Enj rot int/pous rot, R.cl, noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition de la surface	Brillant
Matière	PVC Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	81,40 mm
Largeur	81,40 mm
Profondeur	29 mm

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Raccordement

Type de connection / prise	Sans
----------------------------	------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage borne à vis
-----------------	-------------------------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec fixation par orne/vis
---------------------	----------------------------

Identification

r Disposition d'assemblage	Element de commande
----------------------------	---------------------

Adapté à

SerR.Classic	
--------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui