



WTD9131BG

Afdekplaat met knevel, Serie R.classic, kunststof zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Schakel
-------------------	---------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Kunststof Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	81,40 mm
Breedte	81,40 mm
Diepte	29 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging Schroefaansluiting
---------------	---------------------------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
--------------	------------------------------

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Geschikt voor

Serie berker R.classic

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja