



WTD9131BG

### Technické vlastnosti

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek Přepínač

#### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

#### Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9005

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Umělá hmota  
Termoplast

Povrch Neošetřeny

#### Rozměry

Výška 81,40 mm

Šířka 81,40 mm

Hloubka 29 mm

#### Kapacita

Počet modulů 0

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Bez

#### Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou  
Šroubovací přípojka

#### Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK05

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - +35 °C

#### Texty

Způsob montáže S upevněním sponami/šrouby

#### Identifikace

Montážní uspořádání Řídicí prvek

#### Vhodné pro

Serie R.classic

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano