



WTD9131BG

### Технічні характеристики

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування Перемикач

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

#### Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9005

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Пластик  
Термопластик

Обробка Необроблений

#### Розміри

Висота 81,40 mm

Ширина 81,40 mm

Глибина 29 mm

#### Емність

Кількість модулів 0

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Без

#### Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення  
Гвинтове з'єднання

#### Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

#### Акcesуари

Має поле для маркування Ні

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK05

#### Умови використання

Робоча температура -5 - +35 °C

#### Тексти

Режим встановлення Із затискним/гвинтовим кріпленням

#### Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

#### Сумісний із

Serie R.classic

#### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так