



WLS1862WG



WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, polarwit glanzend

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Geen

Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Bediening en signalisatie

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd oriëntatielicht
---	------------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting	Ja
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Verlichting	Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
Bedrading	Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Geschikt voor

Serie berker R.classic

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja