



WLE7261BG



Conmutador giratorio para persianas 2p. c. pieza central

Características técnicas

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9005

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

Materiales

Acabado de la superficie	Brillante
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
Corriente de conmutación	10 A

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Modo conmutación	Con posición neutra
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Conectores con/sin tornillos

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
------------------------------------	-------------------

Características técnicas

Serie R.classic	
-----------------	--

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----