




WTD9131AB

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão
--------------------------	-------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	81,40 mm
Largura	81,40 mm
Profundidade	29 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Ligação com parafuso
------------------	--

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos
--------------------	----------------------------------

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Adequado para

Serie R.classic	
-----------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim