



WTD9131AB

Η.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ R.CLASSIC ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Εναλλαγή

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 81,40 mm

Πλάτος 81,40 mm

Βάθος 29 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Χωρίς

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα
Σύνδεση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με σφικτήρα/βίδα στερέωσης

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

Κατάλληλο για

Serie R.classic

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι