



WLS7612BG

Envolveur avec capot pour prise de courant 2P+T, R.1/R.3, noir brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Obturbateur
---------------------------	-------------

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	50 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	35 mm

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Raccordement

Type de connexion / prise	Sans
---------------------------	------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vis
---------------------	-----------------------

Identification

r Disposition d'assemblage	Obturbateur
----------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui