



WLS7612BG

R.x Płytką czołowa do gn. z uz. i pokrywą cz

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Osłona centralna

Materiały

Kolor Czarny
Kod RAL 9005
Wykończenie powierzchni Połysk
Materiał Tworzywo termoplastyczne
Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 50 mm
Szerokość 50 mm
Głębokość 35 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Osłona centralna

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak