



WLS7612BG

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

Řídící/ovládací prvek Centrální krycí deska

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 0

##### Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9005

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 50 mm

Šířka 50 mm

Hloubka 35 mm

##### Kapacita

Počet modulů 0

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Bez

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ne

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK05

##### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - +35 °C

##### Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

##### Identifikace

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano