



WLS1211BG



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.Classic schwarz, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 51,50 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Ohne

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme
Typ	Flexible Montage in 45°-Schritten

Geeignet für

Serie R.classic

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja