



WLS1800WG



### Presa con spinotto di messa a terra Serie R.classic bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Bianco polare           |
| Codice RAL                                                      | 9010                    |
| finitura superficiale                                           | Lucido                  |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                     |

##### Serie

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Altezza                             | 71 mm    |
| Larghezza                           | 71 mm    |
| Profondità                          | 40,90 mm |
| Numero di unità                     | 1        |
| Profondità delle scatole da incasso | 40 mm    |
| Profondità di installazione         | 31,40 mm |

##### Connessione

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo di connettore | Terminale a vite          |
| Sezione del cavo   | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite                       |
| Con montaggio ad artiglio       | Sì                                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |
| Tipo di connettore/spina USB    | Norma francese NF                      |

##### Equipaggiamento

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Pin contatto di protezione |
| Inserto centrale ruotato           | Sì                         |
| Con coperchio a cerniera           | No                         |
| Con spinotto di protezione rotondo | Sì                         |
| Con lampada di segnalazione        | No                         |
| Con serratura                      | No                         |

##### Acessori

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Con campo per l'etichetta | No      |
| Pre-equipaggiato con      | nessuno |

##### Porta / coperchio

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tipo di coperchio | Senza coperchio |
|-------------------|-----------------|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

#### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

#### Testo

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                     |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite   |

#### Adatto per

SERIE R.CLASSIC

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |