




WLS1462WG



Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Serie R.Classic polarweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB SCHUKO

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Ohne

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte Integrierte Orientierungsleuchte

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

Serie R.classic

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja