



WTD9131PW

PI rec enj rot int/pous rot, R.cl, b p

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Manette

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière PVC
Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 81,40 mm

Largeur 81,40 mm

Profondeur 29 mm

Capacité

Nombre de modules 0

Raccordement

Type de connection / prise Sans

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage
borne à vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Textes

Mode d'installation Avec fixation par orne/vis

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Adapté à

SerR.Classic

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui