



WTD9131PW

Technické vlastnosti

Architektura

Řídící/ovládací prvek Přepínač

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Umělá hmota
Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 81,40 mm

Šířka 81,40 mm

Hloubka 29 mm

Kapacita

Počet modulů 0

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Bez

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou
Šroubovací přípojka

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK02

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - +35 °C

Texty

Způsob montáže S upevněním sponami/šrouby

Kolébkový spínač/tlačítko Pro kolébková tlačítka
Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Identifikace

Montážní uspořádání Řídící prvek

Vhodné pro

Serie R.classic

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano