



WTD9131GB

**R.classic Płytką czołowa z pokrętle do łącznika obrotowego, szkło, czarny**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Przełącznik

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Materiały**

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Szkło

Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 81,40 mm

Szerokość 81,40 mm

Głębokość 29 mm

**Pojemność**

Liczba modułów 0

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Bez

**Łączność**

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy  
Połączenie śrubowe

**Sprzęt**

Przeziernik / kontrolka Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

**Dodatkowe informacje**

Montaż Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element sterowania

**Odpowiednie do**

Serie R.classic

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak