



WLS1400BG



### Presa SCHUKO Serie R.classic nero lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Colore                                                          | Nero                |
| Codice RAL                                                      | 9005                |
| finitura superficiale                                           | Lucido              |
| Materiale                                                       | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento                                                     | Non trattato        |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                 |

##### Serie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 70 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Profondità                          | 42 mm |
| Numero di unità                     | 1     |
| Profondità delle scatole da incasso | 40 mm |
| Profondità di installazione         | 32 mm |

##### Conneessione

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo di connettore | Terminale a vite          |
| Sezione del cavo   | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Raccordo a vite                        |
| Con montaggio ad artiglio       | Sì                                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

##### Equipaggiamento

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato           | No                      |
| Con coperchio a cerniera           | No                      |
| Con spinotto di protezione rotondo | No                      |
| Con lampada di segnalazione        | No                      |
| Con serratura                      | No                      |

##### Acessori

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Con campo per l'etichetta | No      |
| Pre-equipaggiato con      | nessuno |

##### Porta / coperchio

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tipo di coperchio | Senza coperchio |
|-------------------|-----------------|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

#### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

#### Testo

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                  |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante |
| Protezione          | nessuno                           |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite               |
| Etichettatura       | Senza campo di scrittura          |

#### Adatto per

|                         |
|-------------------------|
| Serie 1930 / Serie Glas |
|-------------------------|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |