



WLS1463WG



**WCD RA met controle-led, R.1/R.3/R.8, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	40,80 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Ja
Uitgerust met	Zonder

**Deksel, deur**

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

---

**Bediening en signalering**

---

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd controlelampje
---	-----------------------------

---

**Veiligheid**

---

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

---

**Functies**

---

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

---

**Identificatie**

---

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

---

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen

---

**Geschikt voor**

---

R.x / Serie berker R.classic
------------------------------

---

**Duurzaamheid**

---

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

---