



WLE7261WG



Jaloezieschakelaar 2-p + centraalstuk, Serie R.classic wit

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 2-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Glanzend
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging

Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Geschikt voor

Serie berker R.classic

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----