




WTD9131GW

Placca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic vetro bianco polare

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Manetta

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Vetro
Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 81,40 mm

Larghezza 81,40 mm

Profondità 29 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Conneessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto
Raccordo a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Testo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

SERIE R.CLASSIC

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì