




WTD9131GW

Placca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic vetro bianco polare**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Manetta
-------------------------------	---------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Vetro Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	81,40 mm
Larghezza	81,40 mm
Profondità	29 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto Raccordo a vite
---------------------------------	---

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Con fissaggio a morsetto/vite
-------------------	-------------------------------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Adatto per

SERIE R.CLASSIC

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si