



WTD9131GW

**Afdekplaat met knevel, Serie R.classic, glas polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Schakel
-------------------	---------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	1
----------------	---

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Glas Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	81,40 mm
Breedte	81,40 mm
Diepte	29 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klembevestiging Schroefaansluiting
---------------	---------------------------------------

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
--------------	------------------------------

**Identificatie**

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

**Geschikt voor**

Serie berker R.classic
------------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja