



WTD9131GW

Η.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ R.CLASSIC ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Εναλλαγή

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Γυαλί

Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 81,40 mm

Πλάτος 81,40 mm

Βάθος 29 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Χωρίς

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικκτήρα
Σύνδεση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με σφικκτήρα/βίδα στερέωσης

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

Κατάλληλο για

Serie R.classic

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι