




WTD9131STW

Placca con traversino x Int./Puls. a manopola R.Classic acciaio inox bianco pol.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Manetta

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Acciaio inox

Codice RAL 9022

finitura superficiale Lucido
Opaco

Materiale Acciaio inox
Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 81,40 mm

Larghezza 81,40 mm

Profondità 29 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Conneessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto
Raccordo a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Tipo di montaggio Con fissaggio a morsetto/vite

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

SERIE R.CLASSIC

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH – SVHC free Si

Conformità ROHS Si