



WTD9131STW

R.classic Płytką czołowa z pokrętłem do łącznika obr. stal szlachetna/biały

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Przełącznik

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Wykończenie powierzchni Połysk
Mat

Materiał Stal szlachetna
Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 81,40 mm

Szerokość 81,40 mm

Głębokość 29 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy
Połączenie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Odpowiednie do

Serie R.classic

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak