




WTD9131STW

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão
--------------------------	-------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Brilhante Mate
Material	Aço inoxidável Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	81,40 mm
Largura	81,40 mm
Profundidade	29 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Ligação com parafuso
------------------	--

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos
--------------------	----------------------------------

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Adequado para

Serie R.classic	
-----------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim