




WDF41083



Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione	16 - 16 MHz
---------------------------------	-------------

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con coperchio a cerniera	No
--------------------------	----

Materiali

Colore	Bianco
Materiale	Metallo Plastica

Connessione

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	125 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	1 A
-------------------	-----

Serie

Profondità di installazione	22 mm
Dimensioni apertura (L x A)	71,0 x 71,0 mm

Testo

Uscita	Con presa inclinata a 45°
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Porte logiche	Cat.3
Protezione	Senza schermatura
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì