




WDF41083



UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite	16 - 16 MHz
------------------------	-------------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
Mit Klappdeckel	Nein

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Metall Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Spannung

Nennspannung	125 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	1 A
-----------	-----

Abmessungen

Einbautiefe	22 mm
-------------	-------

Texte

Auslass	Mit 45° Schrägauslass
Montageart	Mit Spreizkrallen
Kategorie/Ports	Cat.3
Schutz	Ohne Abschirmung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja