



WDF41083



**RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Overdrachtsbandbreedte 16 - 16 MHz

**Samenstelling**

Aantal uitgangen 2

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

**Samenstelling**

Met klapdeksel Nee

**Materiaal**

Kleur Wit

Materiaal Metaal  
Kunststof

**Aansluiting**

Type connector/steker Schroefaansluiting

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Spanning**

Nominale spanning 125 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 1 A

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 22 mm

Afmetingen opening (b x h) 71,0 x 71,0 mm

**Teksten**

Uitgang Met 45° uitgang

Montagewijze Met spreidklemmen

Categorie/poorten Cat.3

Beveiliging Zonder afschermschot

Aansluitwijze Met schroefklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja