



WDF41083



## Η.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Συχνότητα

Εύρος ζώνης μετάδοσης 16 - 16 MHz

#### Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 2

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

#### Εξοπλισμός

Με καπάκι Όχι

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

#### Υλικά

Υλικό Μέταλλο

Πλαστικό

Χρώμα Μπεζ

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Τάση

Ονομαστική τάση 125 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 1 A

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 22 mm

Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ) 71,0 x 71,0 mm

#### Κείμενο

Έξοδος Με διαγώνιες εξόδους 45°

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Κατηγορία/θύρες Cat.3

Ασφάλεια Χωρίς προστατευτική οθόνη

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι