



WDA2127P

Glimmlampe E10 Zubehör für Taster

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 0 A

Abmessungen

Höhe 10,10 mm

Breite 10,10 mm

Tiefe 27,60 mm

Werkstoff

Farbe Orange

Beleuchtung

Art der Lampe Glimmlampe

Frequenz

Frequenz 50-60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Montageart Klemmbefestigung

Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja