



WDA2127P

Glimlampa E10-sockel, 240V, 1,35 mA, klart glas

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	1,35 mA
-----------	---------

Dimensioner

Höjd	10,10 mm
Bredd	10,10 mm
Djup	27,60 mm

Material

Färg	Orange
------	--------

Belysning

Typ av ljuskälla	Lysrör
------------------	--------

Frekvens

Frekvens	50-60 Hz
----------	----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	Klämfäste
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja