




WDF410863



Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

Ausstattung

Mit Klappdeckel Nein

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp LSA+-Klemme

Werkstoff

Farbe Schwarz

Werkstoff Metall
Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Spannung

Nennspannung 72 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 0,50 A

Abmessungen

Einbautiefe 35 mm

Texte

Auslass Mit Geradeauslass

Spannung Geeignet für PoE+

Montageart Für Schraubbefestigung
Ohne Spreizkrallen

Kategorie/Ports Kat.6A iso, Klasse EA, abgeschirmt

Schutz Mit Staubschutzkappen

Tragplatte/Tragring Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Anschlussart Mit IDC-Klemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja