




WDA1527R

Pulsante per base pulsante/spia luminosa E10 rosso, trasparente 10 A

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Pulsante
-------------------------------	----------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Rosso
Codice RAL	3003
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	30 mm
Larghezza	32 mm
Profondità	32 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì