



WDE4416

IP44



Int. deviat. 2 poli con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con piastra di copertura

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Con montaggio ad artiglio Sì

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 125 x 100 mm

Profondità di installazione 73 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Resistenza agli urti IK IK07

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Corrente

Corrente nominale 5 A

ConneSSIONE

Tipo di connettore Terminale a vite

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di commutazione Bipolare interruttore/deviatore

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì