




WDE4416



**Int. deviat. 2 poli con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 5 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Grigio  
 Codice RAL 7035  
 finitura superficiale Opaco  
 Materiale Metallo  
Plastica  
 Trattamento Non trattato  
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base con piastra di copertura

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 125 x 100 mm  
 Profondità di installazione 73 mm  
 Profondità delle scatole da incasso 35 mm

**Protezione**

Resistenza agli urti IK IK07  
 Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

**Corrente**

Corrente nominale 5 A

**Connessione**

Tipo di connettore Terminale a vite

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
 Tipo di connessione Con morsetti a vite  
 Tipo di commutazione Bipolare interruttore/deviatore

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
 Conformità REACH - SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì