



WDE3966



Aus-/Wechsler-Zugschalter, getrennter Meldekontakt, Wipp-Einsatz UP, 10 AX

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau
RAL Nummer 7035
Glanzgrad Matt
Werkstoff Metall
Kunststoff
Oberfläche Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm
Einbautiefe 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Texte

Montageart Mit Spreizkrallen
Für Wand- und Deckenmontage
Anschlussart Mit Steckklemme
Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante Aus/Wechsel

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
RoHS-konform Ja