



WDE4412



Comm. x ven. bipol. con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44

#### Caratteristiche tecniche

##### Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035

##### Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 2 poli
--	-----------------------

##### Materiali

finitura superficiale	Opaco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Corrente

Corrente di commutazione	5 A
Corrente di commutazione	5 A

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

##### Testo

Tipo di commutazione	Con posizione 0
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Funzione	Con funzione di scatto pulsante

##### Connessione

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si