



WDE4450

IP44



Pulsante con serigrafia da incasso x cilindri di chiusura Pressofusione IP44

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	5 A
Corrente di contatto momentanea	16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave
Numero di poli	1

Materiali

Colore	Grigio
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	75 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	59 mm
Profondità di installazione	52,60 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Spia luminosa	Senza
Numero di tasti	0
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a vite
Con montaggio ad artiglio	No

Connessione

tipo di attacco della lampada	Senza portalampada
Tipo di connettore	Terminale a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Con stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Testo

Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si