




WDE4450



**Impulsdrukker voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	5 A
Impulsstroom	16 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Uitvoering**

Bedieningselement	Sleutel
Aantal polen	1

**Materiaal**

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

**Afmetingen**

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	59 mm
Inbouwdiepte	52,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Bediening en signalering**

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Nee

**Aansluiting**

Uitvoering fitting	Zonder lampsokkel
Type connector/steker	Schroefaansluiting

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

Opdruk	Met opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

---

**Teksten**

Schakelmodus	Maakcontact
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja