




WDA1075ANM



Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zentralplatte
-----------------------	---------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	37 mm
Breite	26 mm
Tiefe	22 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja