



WDA1075ANM



Copertura in metallo con serigrafia pressofusione IP44

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

Finitura superficiale Opaco

Materiale Alluminio

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 37 mm

Larghezza 26 mm

Profondità 22 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con portaetichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Serigrafia Con serigrafia

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si