



WDA1075ANM



**Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Zentralplatte
-----------------------	---------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	37 mm
Breite	26 mm
Tiefe	22 mm

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja